

## Termékinformációk

# 83 10 010

## Csőfogó 90°

DIN 5234

- Svéd alak
- 90° lesarkított pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



### Általános

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Cikkszám | 83 10 010                  |
| EAN      | 4003773014188              |
| Fogó     | piros porfesték-bevonattal |
| Súly     | 779 g                      |
| Méret    | 310 x 57 x 19 mm           |
| Szabvány | DIN 5234                   |
|          |                            |

### Műszaki jellemzők

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| fesztáv                               | 42 mm    |
| Kapacitás csövekhez (átmérő)          | Ø 1 5/8  |
| Kapacitás csövekhez (átmérő)          | Ø 42 mm  |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 42 mm    |
| Belső átmérő hüvelyk                  | Ø 1 Coll |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

