

Informazione prodotto

95 31 250

Cesoia a cremagliera
(sistema a cricchetto)



- Rivestimento manici con superficie d'appoggio utile durante il taglio
- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio e conduttori ultrafini (altamente flessibili)
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto
- Minimo sforzo grazie all'elevato rapporto di trasmissione
- Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo
- Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

MM

Generico	
Art. No.	95 31 250
EAN	4003773043935
Esecuzione	verniciata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	676 g
Dimensioni	250 x 77 x 22 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	240 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 32 mm
MCM	500

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





