

Termékinformációk

97 52 63

Négy tűskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz



- A préselő nyomás finom fokozatú állítása, különböző vezeték keresztmetszetekre, állítókerékkel
- Fogó műanyag kofferben, habosított anyagból készült betéttel és pozicionáló segédeszközzel az érintkezők befogadásához
- Elforgatott érintkezők préseléséhez
- Négytűskés préselés a legjobb minőségű krimpelt csatlakozás érdekében
- Dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Erőnövelés rendkívül hatékony karos áttétellel, a fáradságmentes munka érdekében
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Általános

Cikkszám	97 52 63
EAN	4003773050148
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	388 g
Méret	180 x 67 x 37 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	csavart érintkezők
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Fészkek száma	1
Max. érintkező átmérők	5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Standard pozicionáló



multifunkcionális digitális kijelző, beállítás mm-ben, hüvelykben vagy hasonló szelektorzópozíció a MIL szerint