

Termékinformációk

98 24 04

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Csavarhúzó kereszthornys csavarokhoz

Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⊕

Általános

Cikkszám	98 24 04
EAN	4003773026471
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	244 g
Méret	320 x 37 x 36 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Méret	PH4
Pengehossz	200 mm
Fogantyúhossz	120 mm
Penge – Ø	10,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Phillips® bejegyzett márkavédjegy Phillips Screw Company