

fetra platenroller

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 300 x 60 mm,
platform van staal met villtlaag,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 wielen, met Massief
rubber-banden

Artikelnummer: 119142



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Platenkar

Draagvermogen 250 kg

platenroller

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 300 x 60 mm
- platform van staal met villtlaag
- met klauwen
- klembreedte 0 - 60 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen
- wiel Ø 250 mm
- met Massief rubber-banden
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	klembereik	0-60 mm
type roller	platenroller	wielen aantal/soort	2 wielen

draagvermogen	250 kg	banden	Massief rubber
lengte laadvlak	300 mm	wiellager	wiellager
breedte laadvlak	60 mm	wiel-ø	250 mm
materiaal platform	staal	hoogte	300 mm
oppervlak platform	viltlaag	breedte	305 mm
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	briljantblauw // RAL5007
stuurstang	nee	garantie	10 jaar
transportwagen uitrusting	klauwen	gewicht	7,8 kg