

Cemo strooigoedbak Plus3

inhoud 200 l, hoogte x lengte x breedte 640 x 890 x 600 mm, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten met uitneemopening

Artikelnummer: 148583



Cemo GVK-zoutbak Plus3

Met uitneemopening

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 200 l
- hoogte x lengte x breedte 640 x 890 x 600 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak grijs, deksel oranje
- wanden gesloten met uitneemopening
- legbord gesloten
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details




buitenopstelling	winterdienst	type deksel	klapdeksel
winterdienst	strooigoed-handling	kleur deksel	oranje
baktype	strooigoedbak	euronorm	nee
inhoud	200 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	640 mm	wand uitrusting	uitneemopening
lengte	890 mm	vloerconstructie	gesloten
breedte	600 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
vorm	rechthoekig	bestendigheid	tegen corrosie en uv-

		straling
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	onderrijdbaar nee
kleur	grijs	levering gedemonteerd
plafond	ja	gewicht 12,5 kg

Gerelateerde Producten

775078		Hangslot voor pekelwagen
--------	--	--------------------------

Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand