

SCHULTE bandenstelling



grondveld voor banden met een Ø van 550 - 770 mm, hoogte x breedte x diepte 3500 x 2000 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 770 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 400 kg, 5 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 149687

SCHULTE bandenstelling

Basisstelling

bandenstelling





- grondveld voor banden met een Ø van 550 - 770 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3500 x 2000 x 400 mm
- veldlast 2000 kg / vaklast 400 kg
- 5 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: 2 staanderframes, niveaus zie aanbod

- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details


meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	5 stuks
stellingtype	bandenstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	traversen
geschikt voor (branches)	automobielbranche	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3500 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	400 mm	inhoud levering	2 staanderframes, niveaus zie aanbod
voor banden Ø	550-770 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	400 kg	gewicht	69,03 kg
veldlast	2000 kg		

Gerelateerde Producten

149689		traverseerbaar voor bandenstelling, breedte x diepte 2000 x 400 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
149692		bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een Ø van 550 - 770 mm, hoogte x breedte x diepte 3500 x 2000 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 770 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 400 kg, 5 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje

Dit past ook bij ...

139145		bandenkar, draagvermogen 200 kg, Voor banden Ø 540 - 820 mm, handmatig, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
139153		bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-banden
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart

504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
532403		gereedschapswagen - met uitrusting, hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met cilinderslot, romp gelakt in RAL3020 verkeersrood, front gelakt in RAL7016 antracietgrijs