

RAU

gereedschapswagen

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 975 x 1145 x 650 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 5 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 231065



gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 975 x 1145 x 650 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 5 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel
- laden hoogte 2x120 mm/2x150 mm/1x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 1055 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 50 kg

- laden met telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden op polypropyleen-velg
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	afsluitbaar	ja
type tafel	werkbank	greep	doorlopende greeplijst
uitvoering frame	4 wielen	beletteringsveld	ja
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal plaat	massief beukenhout
hoogte	975 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
breedte	1145 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	650 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	25 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	450 kg	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	5 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel	sluitsysteem	stiftcilinderslot
laden aantal	5 stuks	verrijdbaar	ja
laden aantal x hoogte	2x120 mm/2x150 mm/1x180 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
nuttige breedte lade	1055 mm	banden	TPE
nuttige diepte lade	560 mm	materiaal velg	polypropyleen
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
draagvermogen lade	50 kg	wiel-ø	125 mm
uittrekbare lade	100 %	levering	voorgemonteerd
uittrekrail lade	telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme	garantie	5 jaar
uittrekblokkering	uittrekblokkade	gewicht	162 kg

Gerelateerde Producten

231176



indelingsset, met rasterprofiel, 3 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm

231177		indelingssset, met rasterprofiel, 3 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 1055 x 560 mm
231179		indelingssset, met rasterprofiel, 4 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm
231180		indelingssset, met rasterprofiel, 4 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 1055 x 560 mm
231183		indelingssset, met rasterprofiel, met 16 vakken, 3 lengteverdeler + 6 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm

Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, van rubber met genopt oppervlak in zwart
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
530330		kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen