

bott **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 600 x 800 x 350 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 1 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 233393



universele kast



- hoogte x breedte x diepte 600 x 800 x 350 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 35 kg
- 1 lade(n)
- laden hoogte 1x75 mm
- draagvermogen per lade 10 kg
- ladegeleider 100 %
- uitrusting: legborden, lades
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag





Technische details

meubeltype	kast	draagvermogen lade	10 kg
type kast	universele kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	600 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	800 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	350 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, lades	materiaal verwerking	gelast
legborden / schappen aantal	2 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	35 kg	uittrekbare lade	100 %
laden aantal	1 stuks	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
laden aantal x hoogte	1x75 mm	gewicht	21,856 kg

Gerelateerde Producten

233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233019		Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 800 x 350 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen