

Cascoo bokwiel

draagvermogen 80 kg, met TPE-
banden, diameter 80 mm, naaf met
rollager, velg van polypropyleen,
bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243299



bokwiel

- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- diameter 80 mm
- naaf met rollager
- velg van polypropyleen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	rollager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	plaat
bouwmodel	bokwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	80 kg	rem	zonder
banden	TPE	afstand schroefgat	80/77x60 mm
wiel-ø	80 mm	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	0,416 kg

