

PAVOY armoire universelle

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 401303



PAVOY Armoire à portes battantes Basis

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm
- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 17 mm
- porte à double battant
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoire | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type d'armoire | armoire universelle | soubassement | socle |
| type de porte | porte à double battant | matériau | tôle d'acier |
| hauteur | 1950 mm | matériau de finition | soudé |
| largeur | 1200 mm | tablette réglable au pas | 17 mm |
| profondeur | 500 mm | couleur de la tablette | comme couleur du corps |
| équipement armoire | tablettes | surface de tablette | finition peinture époxy |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| type tablette/niveau | tablette en acier | angle d'ouverture de porte | 110 ° |
| charge tablette | 80 kg | poignée | poignée tournante |
| surface de corps | finition peinture époxy | roulant | non |
| surface de face avant | finition peinture époxy | certification | GS // TÜV |
| exécution porte | à fleur, gonds intérieurs | garantie | 10 années |
| verrouillable | oui | Poids | 77 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 401326 |  | tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1200 x 500 mm, force 80 kg, en acier |
| 530069 | . | Angle d'ouverture de porte élargi 180°, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146393 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221133 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose |
| 221318 |  | papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris |
| 221350 |  | bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft |

| | | |
|--------|---|---|
| 222682 |  | pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 664077 |  | chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE |