

Kappes

verticale kast

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, vleugel deur, 2 verticale uitschuiving, 3 niveaus met Stalen bodem, 1 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 503760

RasterPlan

KAPPES



Kappes Verticale kast RasterPlan®

verticale kast










- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van plaatstaal
- vleugel deur
- met draaigreep
- 2 verticale uitschuiving
- uittrekbare legborden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 100 kg
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 1 lade(n)
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- afsluitbaar met cilinderslot

- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs





Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	systeemkast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	vleugel deur	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	600 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden, lades, verticale uitschuif	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	3 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	80 kg	uittrekrails	telescooprail
laden aantal	1 stuks	uittrekrail lade	telescooprail
draagvermogen lade	110 kg	uittrekbaar	100 %
fronthoogte 175 mm	1 stuks	uittrekbare lade	100 %
verticale uittrekelementen aantal	2 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen uitgetrokken	100 kg	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	uitvoering	type 2
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	178 kg

Gerelateerde Producten

522553		Stalen bodem voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522554		uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522555		lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522556		lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522557		lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522558		lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522559		lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522560		lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522564		uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankering voor zwaarlastkast

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood