

Hymer

Mehrzweck-Teleskopleiter

SC 60

3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen,
Holmlänge 2,43 - 5,51 m, Aus
Aluminium

Artikelnummer: 157760



HYMER



Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

Mehrzweck-Teleskopleiter







- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 5,85 m / 4,15 m
- Holmlänge 2,43 - 5,51 m
- Breite 355 - 1030 mm
- Sichere Anwendung durch starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 17,1 kg
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Holmlänge	2,43-5,51 m	Sicherheitsausstattung Leiter	starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,85 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	4,15 m	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	3 x 8	Treppengängig	ja
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1030 mm	Gewicht	17,1 kg

Zubehör

224581		Einhandtritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehtleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehtleiter, aus Aluminium
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehtleiter
678796		Zweihandtritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg