## Hymer

## Mehrzweck-Teleskopleiter

SC 60

3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 2,43 - 5,51 m, Aus Aluminium



Artikelnummer: 157760











## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

## Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 5,85 m / 4,15 m
- Holmlänge 2,43 5,51 m
- Breite 355 1030 mm
- Sichere Anwendung durch starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 17,1 kg
- 10 Jahre Garantie





<b>Technische Details</b>			
Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	2,43-5,51 m	Sicherheitsausstattung Leiter	starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,85 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	4,15 m	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	3 x 8	Treppengängig	ja
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1030 mm	Gewicht	17,1 kg

Zubehör	,		
224581	2	Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg	
224582	(-)	Antistatikband, Für Leiter	
231359	041	Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium	
231360	h	Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium	
656137	À	Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter	
678796	4	Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg	