

## Rollcart Langmaterialwagen



Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2000 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder und 2 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 158283

## Rollcart Langmaterialwagen

### Traglast 2000 kg

Langmaterialwagen

- Traglast 2000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2000 x 600 mm
- Ladehöhe 420 mm
- Plattform offen mit 2 Materialmulden
- Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Räder und 2 Lenkrollen
- mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rhombisch
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Länge	2000 mm
Wagentyp	Langmaterialwagen	Breite	720 mm
Traglast	2000 kg	Plattform	offen
Aufbauten	4 Rungen	Plattform Ausstattung	2 Materialmulden

Aufbauten Funktion	Rungen herausnehmbar	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 2 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	2000 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	600 mm	Radanordnung	rhombisch
Ladehöhe	420 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Rungen-Nutzlänge	600 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Lenkstange	nein	Gewicht	106 kg