

## Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 250 x 600 x 400 mm, Inhalt 40 l, Aus Polypropylen in schwarz, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Zweiteiliger Scharnierdeckel



Artikelnummer: 227851



## Euronorm-Mehrwegbehälter

zu 100% aus recyceltem Polypropylen

Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 250 x 600 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 215 x 547 x 371 mm
- Inhalt 40 l
- Aus Polypropylen in schwarz
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Zweiteiliger Scharnierdeckel
- Deckel plombierbar
- Mit geschlossenem Deckel 8-fach stapelbar
- Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
- Für Automatisierungssysteme geeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C

### Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	ja
Euronorm	ja	faltbar	nein
Inhalt	40 l	Wandkonstruktion	geschlossen

Höhe	250 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	215 mm	Deckel	ja
Länge	600 mm	Deckeltyp	Zweiteiliger Scharnierdeckel
Innenlänge	547 mm	Deckel Funktion	plombierbar
Breite	400 mm	Deckel Öffnungswinkel	180 °
Innenbreite	371 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +40 °C
Material	Polypropylen	rollenbahngeeignet	ja
recyclbar	ja	Farbe	schwarz
Anteil recyceltes Material	100 %	Gewicht	2,5 kg
stapelbar	ja		