


## Scangrip

### Stiftlampe

#### WORK PEN 200 R

Gehäuse aus Aluminium,  
Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 200  
Lumen, Spot 150 Lumen, Mit USB-  
Anschluss zum Aufladen, Mit Akku

Artikelnummer: 235416






#### Stiftlampe

- Durchmesser x Länge 21 x 173 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtmittel: LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 200 Lumen, Spot 150 Lumen
- Mit USB-Anschluss zum Aufladen
- Leuchtdauer 10 h
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Ladezeit 2,5 h
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Mit Akku
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz

Werkzeugtyp	Zubehör	Leuchte Ausstattung	USB
Lampentyp	Stiftlampe	Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Leuchtmitteltyp	LED	Material Gehäuse	Aluminium
Energieeffizienzklasse	A	Länge	173 mm
Leuchtdauer	10 h	Durchmesser	21 mm
Lichtstrom	200 Lumen	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Lichtstrom Spot	150 Lumen	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
dimmbar	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Akku	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Ladezeit	2,5 h	Gewicht	0,24 kg
Anzeige	digital, mit Batterieanzeige		

## Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft