



BS 2



BS 2

inbouwdoos voor betonbouw

86 x 146 x 60 mm

Artikelnummer: 98700201

inbouwdoos voor betonbouw, "2-weg-box" voor schakelmateriaal "British Standard", schroefafstand 120,6 mm (4 3/4 inch.), wordt geleverd met aardingsschroef

ook geschikt voor achterzijde bekisting, voor houdmagneet 50 mm HM-UNI



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	86 mm
Lengte:	146 mm
Hoogte:	60 mm
Binnen hoogte:	37 mm
Inwendige breedte:	68 mm
Inwendige lengte:	128 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen
Deksel:	Polypropyleen
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	10 x bis Ø 32 mm
--------------------------	------------------

Toebehoren

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

HM-UNI - houdmagneet

BS 2 VD - afsluitdeksel

BS ES-50 - inbouwschroef

BS ES-40 - inbouwschroef

BS ES-30 - inbouwschroef

BS MBR - montagebrug

BS 1-BSK - basis deel

WED - verruimer

LST - stands apparaat

LFR - schijvenboor

IBT LZA-OE - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-18 - stanstang

BSM 2 - BS 2 magneet



BS 2

Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	10
Koppelbaar:	Nee
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja
Kleur:	groen