

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60150

Artikelnr. 6022030

OBO
BETTERMANN



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.

4 dekselklemmen inbegrepen

Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

Apparatuurinbouw is met de apparatuurdoos type 2390 mogelijk




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6022030
Type	WDK60150GR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Dimensie	60x150x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	8 m
Gewicht	175,00 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	150,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen BxH	150x60 mm
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	40
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	33
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	31
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>