

Kitvast Betonbouwsysteem

**KV40 Kitvast inbouwdoos Ø 19 mm**

- Voorzien van lijmdeksel.
- Voorzien van conische buisvoer met buisnapper.
- Inclusief 2 schroefjes M3.

Artikelnr.:	AT4829
EAN:	8712259280448
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Buis diameter	19 mm
Binnenmaat	40 mm
Montagewijze	Gietbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	80 mm
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	40 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Aantal invoeren	1
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee

Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	-
Verzending	100

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt). Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen. Ideaal voor betonfabrieken.