


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3191 Rollenbock



Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 60 mm ø, 450 mm breit, kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen mit Feststeller.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Höhenverstellbar von-bis (mm)	780-1130
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	75 x 32
Gewicht (kg)	21
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976031910