

Artikelnummer: 401401

Kurzbeschreibung: Opbouwframe met giek, Basistafel
SPECIAAL werktafel-/werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1750 mm,
robijnrood

Langbeschreibung: Opbouwframe met giek, basistafel
SPECIAAL werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI: Dit
Manuflex-opbouwframe is voor basistafels uit de serie Universal
Special en Professional Special met een diepte van 700 mm. Het
Manuflex-opbouwframe is uitgerust met een 350 mm diepe giek.
Deze uitvoering van het Manuflex-opbouwframe is geschikt voor de 700 mm diepe
aanbouwtafel van de serie Universal Special en Professional Special. Met een bruikbare
hoogte van 1500 mm en een draagvermogen van 120 kg biedt het Manuflex-opbouwframe
meer opslagruimte boven uw werkblad. Bovendien kan de giek met 40 kg worden belast.
Het Manuflex-opbouwframe heeft twee opbouwprofielen met een breedte van 60 mm,
inclusief het beslag voor bevestiging aan het tafelframe. Daarnaast is er een
kruisstabilisatiebalk en nog twee gieken en een rail. De diepte van de rail is 700 mm, die
van de giek 350 mm. Het Manuflex-opbouwframe heeft bovenbouwcomponenten die
gemaakt zijn uit een rooster van 30 mm geperforeerd staalprofiel. De componenten
kunnen in stappen van 30 mm in hoogte worden versteld, zodat u ze individueel kunt
verstellen. Gebruik het Manuflex-opbouwframe voor de basistafels om meer vrije
werkruimte te creëren en toch gereedschap of uitrusting bij de hand te hebben op de
werkplek. Meer details: Voor het gebruik van het werkblad boven het tafel- of werkblad
Opbouwframes maken van een inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste werkplek
Voor gereedschap, uitrusting of werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm Diepte: 55
mm Breedte: 60 mm (afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het
tafelframe) Totale hoogte: 2100 mm Voor basistafels van Universal Special en
werkbanken van Professional Special, diepte 700 mm 2 opbouwprofielen incl.
bevestigingsbeslag, een kruisstabilisatiebalk, 2 gieken en 1 rail Hoogwaardige
poedercoating Gemaakt van profielstaal geperforeerd aan drie zijden in een rooster van 30
mm, in een rooster van 30 mm in hoogte verstelbaar Draagvermogen: 120 kg
Draagvermogen giek: 40 kg Diepte railgiek: 700 mm Diepte giek: 350 mm Uitbreidbaar op
elk moment 9 RAL-kleuren om uit te kiezen

