

Dichtring, ausschneidbar


ehemals DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen

1603/16

EAN: 4011126017083

bevorzugte VPE:100 St.

Mengeneinheit:St.



Artikelbeschreibung

Dichtring ausschneidbar, für Größe Pg 16, Höhe 7 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K103
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,24 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	7,00 mm
Breite	20,40 mm
Tiefe / Länge	20,40 mm
Durchmesser	20,40 mm

Technisches Datenblatt

Dichtringe, Zubehör

1603/16

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,40 mm	Breite	20,40 mm	Höhe	7,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,29 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,99 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtring ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage. Die Artikel-Nummern der gewünschten Kabelverschraubungen sind bei Bestellungen mit der Zusatzangabe "A/S" zu versehen z.B. .../09A/S.

Nenngröße : Pg 16
 Aussen-Ø : 20,4 mm
 Innen-Ø : 7,5 / 10 / 12,5 / 15 mm
 Höhe : 7 mm
 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C
 Werkstoff : SBR/NBR
 Farbton : schwarz mit rotem Markierungsstreifen
 für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., sowie Messing 927/...
 für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M...
 Kleinhuis Modell-Nr. : 1603/16
 EP Material_____ EP Lohn_____
 Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	16.01.2020
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	40169300