



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iLL
Produkt- oder Komponententyp	Modularer Leuchtmelder
Kurzbezeichnung des Geräts	iLL
[UH,nom]	110 - 230 V AC bei 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	10 - 130 V DC

Zusatzmerkmale

Indicator light	1 LED blau, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	69,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Zusatzanschlussklemme	Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm ² Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm ² Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm ² Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm ² Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm ²
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	IEC 60947-5-1
Schutzart (IP)	IP2 IPxx B
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	6,6 cm
VPE 1 Länge	8,7 cm
VPE 1 Gewicht	38 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	7,8 cm
VPE 2 Breite	9,8 cm
VPE 2 Länge	23,3 cm
VPE 2 Gewicht	519 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,16 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------