


DATENBLATT

Spleißbox ST 9/125µ OS2 ausziehbar 12 Pigtails/12 Kuppl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen
und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Mit Pigtails	Ja
Ausziehbar	ausziehbar
Mit Frontplatte	Ja

General data

Höhe	44,5 mm
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox ST 9/125 μ OS2 ausziehbar 12 Pigtails/12 Kuppl.

Kupplungsmaterial	Metallkupplung
Kupplungen	ST

Kabelaufbau

Faserart	Singlemode 9/125
----------	------------------

Abmessungen

Breite	483,0 mm
--------	----------

Dimensions

Tiefe	244,0 mm
-------	----------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Anzahl Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B71023.6	Spleißbox ST 9/125 μ OS2 ausziehbar 6 Pigtails/6 Kuppl.	12	grau	6	6 x ST	ST	7035	ST	metall
B71023.12	Spleißbox ST 9/125 μ OS2 ausziehbar 12 Pigtails/12 Kuppl.	12	grau	12	12 x ST	ST	7035	ST	metall
B71023.24	Spleißbox ST 9/125 μ OS2 ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.	24	grau	24	24 x ST	ST	7035	ST	metall

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

