

IMT37300

Gummidurchführung TET 3-5C
Dichtungsbereich M12,5, Kabel D3-5mm,
schwarz, VPE=50



Hauptmerkmale

Produktpalette	TeSys LE
Produkttyp	Durchführungen
Farbe	Schwarz
Anzahl pro Verpackung	Satz aus 50 Stück

Zusatzmerkmale

Material	CR (Chloropren)
Äußerer Kabeldurchmesser	3...5 mm
Bohrungsdurchmesser	12,5 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	1,3 cm
VPE 1 Länge	1,3 cm
VPE 1 Gewicht	4,0 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,21 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72000
VPE 3 Höhe	80,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	300,5 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------