


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 12 V 300 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518786-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	858739
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	300
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40

Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:

CE; ENEC

Auslässe:

Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang

Empfohlener Sicherungswert:

Primär	2,0 AT	(IEC60127-2-5)
Sekundär 1	12,5 AT	(IEC60127-2-3)
Sekundär 2	12,5 AT	(IEC60127-2-3)

Abmessungen:

Durchmesser ca. =	122 mm
Höhe ca. =	62 mm
Innendurchmesser ca. =	40 mm

Gewicht:

ca. 3,20 kg

Lieferumfang:

ohne Montagezubehör



Passendes Montagezubehör 160 - 300 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518964 - 62



- 1 St. Befestigungsscheibe 90 mm
- 2 St. Gummischeiben 90 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

