

## Ringratschen-Gabelschlüssel 12 mm x 12 mm (44653)



Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0

Bestellnummer: 44653

Artikelnummer: 30312

EAN: 4010995446536

Zolltarifnummer: 82041100

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche.  
Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.  
Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und durch den Doppel-Sechskant höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann durch einfaches Wenden um die eigene Achse zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.

In Anlehnung an DIN 3113

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 82041100 |
|-----------------|----------|

---

|       |        |
|-------|--------|
| Farbe | silber |
|-------|--------|

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Blisterverpackung<br>Ausgabe | Nein |
|------------------------------|------|

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Maulschlüssel Weite | 12 mm |
|---------------------|-------|

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gesamtlänge (mm) | 174 mm |
|------------------|--------|

---

|             |      |
|-------------|------|
| VDE Artikel | Nein |
|-------------|------|

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Herkunftsland (ISO 3166-1<br>Alpha 3) | TWN |
|---------------------------------------|-----|

---



