



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
8	7770-8	7340118343907
9	7770-9	7340118343990
10	7770-10	7340118344089
11	7770-11	7340118344171
12	7770-12	7340118344263

## TEGERA® 7770

Ütéscsillapító kesztyű, béleletlen, 0,7-0,9 mm teljes barkás kecskebőr, spandex, Cat. II, fekete, fehér, ujjpercvédelem, megerősített mutatóujj, Velcro® (tépőzár), általános munkához

### TULAJDONSÁGOK

Tartós, jó fogást biztosít, jó illeszkedés

### MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Ütéscsillapító kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

IMPACT PROTECTION (EN 13594:2015) P

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12

KOLLEKCIÓ Dynamic Strength

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr

TENYÉRRÉSZ VASTAGSÁGA 0,7-0,9 mm

KÉZHÁT ANYAGA Spandex

BÉLÉS Béleletlen

KEZELHETŐSÉG 4

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár)

SZÍN Fekete, Fehér

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 3/36

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Céna KÜLSŐ RÉSZ  
ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr, poliészter, poliuretán

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.



## TEGERA® 7770

### JELLEMZŐK

Ütéseszkentő, megerősített mutatóujj, megerősített tenyérrész, előre ívelt ujjak

### A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

A következő kockázatokat hártja el: dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Nehéz környezetek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Építés

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Oil, gas, petrochemical

### MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2111XP



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-01-10

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 7770

### EU-TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EU 2016/425

EN 388:2016 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
a) Kopásállóság (ciklusszám)	2	(4)
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1	(5)
c) Szakítószilárdság (Newton)	1	(4)
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	1	(4)
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015	P	(P)

EN 388 - Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása).

Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
a) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Szakítószilárdság (Newton)	10	25	50	75	
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	20	60	100	150	

Védelmi szint/Teljesítményszint	A	B	C	D	E	F
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Védelmi szint/Teljesítményszint	P
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2111XP



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-01-10

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com