

GeoTape 2in1 Laserbandmaß



EIGENSCHAFTEN

- Für Längen- und Flächenmessung
- Laser-Nullpunkt ist immer hinten
- Bandmaßlänge 5 m, separat einsetzbar
- Magnetbandhaken und Band-Selbstsperrfunktion
- Band-Verriegelungsknopf mit stufenloser Rollautomatik
- Metallclip zum bequemen Einhängen am Gürtel
- Deckelgeschützte USB-Ladebuchse
- Tiefliegende An-/Ausschaltung
- Geräte-Abschaltautomatik

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR. 300710

Laser-Messdistanz	bis 20 Meter
Genauigkeit	± 2 mm
Auflösung	1 mm
Länge Bandmaß	5 Meter
Genauigkeit Bandmaß	± 1,5 mm / 5 m
Breite Bandmass	19 mm
Automatikabschaltung Laser / Gerät	30 / 180 Sekunden
Laserklasse / Wellenlänge	2 / 630-670 nm
Temperaturbereich	0 - 40°C
Stromversorgung / Betriebsdauer	Li-Ion-Akku / 5 h
Aufladung	Aufladung erfolgt über USB-Anschluß
Abmessungen	83 x 79 x 54 mm
Gewicht (mit Batterien)	275g

LIEFERUMFANG

- USB-Ladekabel
- integrierte Li-Ion-Batterie