

1" Schlagschrauber

1" Schlagschrauber UT 8488

Artikel-Nr. UT 8488















PNEUTEC - 1" Schlagschrauber UT 8488

Beschreibung

- Stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber
- TWIN-HAMMER-Schlagwerk
- Aluminiumgehäuse mit seitlichem Handgriff
- 4 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 3.550 Nm**

Technische Daten

	Drehzahl 3.400 U/min
	Antriebs-Vierkant 1 Zoll
	Schraubengröße ... M 56 mm
	Arbeitsdrehmoment 2.850 Nm
	Drehmoment max. 3.550 Nm
	Beschleunigung 7,8 m/s ²
	Schalldruckpegel 98,4 dB (A)
	Schalleistungspegel 107,3 dB (A)
	Luftverbrauch 8,3 l/s
	Druckluftanschluss 3/8 Zoll
	Baulänge 302 mm
	Gewicht 11,8 kg