

**Artikelnummer:** 308603

**Kurzbeschreibung:** Steekwagen van hout met plaatstalen steekvlak, draagvermogen 200 kg, banden van massief rubber

**Langbeschreibung:** Steekwagen van hout met plaatstalen steekvlak, draagvermogen 200 kg, volrubberen banden: Houten frame van beukenhout, gelakt. Blad van plaatstaal (t = 3 mm).  
[ul]<li> emmerbreedte: 400 mm </li><li> Bladdiepte: 100 mm </li><li> Buitenafmetingen: B 450 x D 380 mm. </li><li> Totale hoogte: 1030 mm </li><li> Greephoogte: 1030 mm </li><li> Draagvermogen: 200 kg </li><li> Wiel a": 200 x 50 mm </li><li> Eigen gewicht: 10,0 kg</li>[ul]

