



Description:

Eurobacs Basicline 300 x 400 mm sans couvercle, PP avec 2 orifices poignées, adaptés aux dimensions des palettes - toutes les dimensions peuvent être empilées et combinées les unes avec les

- idéal pour la logistique de transport et de stockage (par exemple les installations de convoyage)
- avec deux poignées ou orifices poignées
- grande capacité d'empilement, incassables et indéformables (charge admissible 20 kg / charge d'empilement 300 kg)
- fond et parois latérales solides, fermés, incassables et indéformables
- dimensions des récipients conformes aux palettes EURO (120 x 80 cm)
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- convient pour les denrées alimentaires - nettoyage aisé - résiste aux températures extrêmes : -20° C à +80° C
- sur demande : couleur personnalisée/fabrication en matériau conducteur (noir)
- Accessoire séparé : couvercle à poser gris clair réf. 417410 (empilable également avec couvercle)
- p=profondeur=300 mm l=largeur=400 mm h=hauteur=220 mm
- Cotes intérieures : 268x367x217 mm
- volume 20,8 litres

Informations:

Article

Numéro d'article	417402
GTIN	4007228417388
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	1

Couleur	gris clair
Volume en l	20,80
Poids (kg)	1,02
T x B x H (mm)	300 x 400 x 220

Suremballage

Contenu en morceaux	1
---------------------	----------

Poids par récipient (kg)	1,02
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	80
Nombre de couches	10
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,35

Carton par étage	8
Poids (kg)	101,6