



Beschrijving:

Brandstofjerrycan PROFI, 20 l, olijf, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, robuust en ongevoelig voor impact
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- compact stapelbaar en passend in jerrycanhouder art.-nr. 435500
- met een in de jerrycanbehuizing geïntegreerde uitlopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop, zwart
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/150/..D/BAM 12924-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=165 mm b=breedte=350 mm h=hoogte=495 mm
- Aantrekoppel: 8 Nm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	802000
GTIN	4007228802009
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	3

Kleur	olijf
Volume in L	20
Gewicht (kg)	1,25
D x B x H (mm)	165 x 350 x 495

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	3
D x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Brutogewicht VE kg	4,35
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	89,6