

**Gedore**

**GEDORE IN K 32 19**

**Kraftschraubereinsatz 3/4"**

**Innen-6-kant 19 mm**

**GEDORE**

Artikelnummer: 249150



**20**

**3/4"**



## Technische Details

1000 V isoliert	nein	Betätigungsart	maschinenbetätigt
Einstecktiefe l	21 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met	20 mm
Sicherung	Sicherungsring und -stift	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	0,53 kg	Gesamtlänge [mm]	65 mm
Einsatz-Ø l	44 mm	Oberfläche	manganphosphatiert
Schlüsselweite l [mm]	19 mm	Material	GEDORE Sonderstahl
VDE zertifiziert	nein	Norm	DIN 3121 - H 20   ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl	3/4 Zoll	Inhalt (Anzahl Stück)	1

## Zubehör

249569



KB 3270 Sicherungsring Ø 36 mm

249578



KB 3275 Sicherungsstift Ø 4 mm