



**12
JAHRE
GARANTIE**



VARIOfit

> Zentrale Fußbremse Easy STOP inklusive, siehe Seite 698

Plattformwagen, klappbar

Traglast bis 250 kg

Besonders komfortabel mit zentraler Fußbremse EASY STOP.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium
- Klappbarer Schiebebügel mit Durchlademöglichkeit für Langteile
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche bzw. aus Aluminium
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Naben mit Kugellager

Ladefläche L x B mm	720 x 450	900 x 600
Rad Ø mm	125	160
Stahlrohr	Traglast kg	250
	402053	402054
	---	---
Aluminium	Traglast kg	150
	402055	402056
	---	---



**10
JAHRE
GARANTIE**

fetra
Transportgeräte

Tischwagen, klappbar

Traglast 250 kg

Platzsparend zusammenklappbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche
- Obere Etage klappbar, Traglast 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

Ladefläche L x B mm	720 x 450	900 x 600
Gesamthöhe mm	900	930
Rad Ø mm	125	160
	118616	118617
	---	---



**5
JAHRE
GARANTIE**



Plattformwagen, klappbar

Traglast 500 kg

Mit abklappbarer Stirnwand und ergonomisch geformtem Griffbügel.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus hochfester Multiplex-Platte mit vergüteter Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser Bereifung Ø 160 mm, Bockrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager

Ladefläche L x B mm	1000 x 600
Gesamthöhe mm	1217
Höhe geklappt mm ohne / mit Geländer	385 / 450
ohne Plattformgeländer	532325

mit Plattformgeländer	532328
