

Halogenglühlampe 13,5x44mm, GY6,35 24V 150W axial

Artikel-Nr. 42647

Lampenleistung:	150 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Lichtstrom:	2700 lm
Sockel:	GY6,35
Durchmesser:	13.5 mm
Gesamtlänge:	44 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Nein
Axiale Wendel:	Ja
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 13,5x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, axial, klar,
Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:07



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.