

## HV-Halogenlampe 13x43mm, G9 60W 800lm klar

Artikel-Nr. 46492

Lampenleistung: 60 W  
 Lampenspannung: 230 - 230 V  
 Lichtstrom: 800 lm  
 Sockel: G9  
 Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt  
 Gedrehtes Glas: Nein  
 Durchmesser: 13 mm  
 Gesamtlänge: 43 mm  
 UV-Schutz: Ja  
 Brennstellung: beliebig  
 Infrarottechnik: Nein  
 Ausführung: klar  
 Farbtemperatur: 3000 K  
 Energieeffizienzklasse: E



HV-Halogenlampe 13x43mm Hochvolt Halogenlampe, G9, klar, mit integrierten Schmelzsicherungen im Sockel, UV-Stop-Glas gegen Platzen der Lampe (hält 50bar Druck aus), extra Krypton Gasanteile für verlängerte Lebensdauer., Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse: E  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.