



## Lampe LED MR11, culot: GU4

Rechange facile de lampes standards - consommation d'énergie très basse!


- **classe d'efficacité énergétique:** F / G • **durée de vie:** allant à 15.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **dimnable:** non • **tension:** 12 V
- **angle de diffusion:** 36 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- moindre dégagement de chaleur comparé au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

**Exemples d'utilisation:** - comme plafonnier pour éclairer les couloirs, portes, escaliers etc.


- expositions, centres commerciaux
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- source de lumière dirigée
- musées
- industrie hôtelière
- boutiques




Visuel de référence: Lampe LED PARATHOM® MR11



Label d'efficacité énergétique 63002109



Label d'efficacité énergétique 63002160



Label d'efficacité énergétique 63002392

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
2,5 watts	20 watts	184 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	3,0 kWh / 1.000h	G	35 mm	38 mm	070396	63002160
4,2 watts	35 watts	345 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	5,0 kWh / 1.000h	F	35 mm	38 mm	050350	63002392
		360 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	5,0 kWh / 1.000h	F	35 mm	38 mm	636606	63002109