



19" Basis eco LWL Patch Panel, teilbestückt

- zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken
- zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten
- Festeinbau
- einbaufähig in genormte Verteilerschränke
- 1 HE Einbauhöhe
- vormontiert mit eingebauten Kupplungen/Adaptern
- Gehäuse und Deckel aus verzinktem Stahlblech
- Frontplatte aus Aluminium in lichtgrau (RAL 7035)
- Maße: (B)482 x (T)265 x (H)44 mm
- **Lieferumfang:**
 - Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25
 - 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm
 - 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm
 - 2 Blindstopfen für M20 und M25
 - Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel
 - Frontplatte
 - Kupplungen und Pigtaills siehe Tabelle



Symbolbild! 19" Basis eco Patch Panel, teilbestückt

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LWL Patch Panel Basis eco 19"	LC Duplex	12	lichtgrau (RAL 7035)	100021890	11193578
	SC Duplex	12	lichtgrau (RAL 7035)	100021887	11193573
	ST Simplex	12	lichtgrau (RAL 7035)	100021884	11193570