

RuXXac diable de manutention en aluminium Cross

force 100 kg, pelle largeur x profondeur 495 x 420 mm, pliage rapide pour un gain de place, roues avec bandage polymère



Numéro d'article: 138949



RuXXac Diable pliant Cross

facile à rouler même lorsqu'il est rabattu

diable de manutention en aluminium



- force 100 kg
- pelle largeur x profondeur 495 x 420 mm
- hauteur x largeur 1120 x 610 mm
- hauteur x largeur x profondeur en position repliée 740 x 495 x 120 mm
- pliage rapide pour un gain de place
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en aluminium et acier
- avec poignée étrier rabattable
- roues avec bandage polymère
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 2 année(s) de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à billes
type de diable de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	non
charge	100 kg	hauteur	1120 mm
largeur de pelle	495 mm	hauteur de rabattage	740 mm
profondeur de pelle	420 mm	largeur	610 mm
matériaux	aluminium/acier	largeur de rabattage	495 mm
rabattable	oui	profondeur de rabattage	120 mm
fonction rabattable	pliable	garantie	2 année(s)
protection de la charge	courroie de serrage		
pneumatique	polymère	Poids	6,9 kg
Diamètre de roue	200 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, capacité 28 l, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein