

## RAU

### armoire à tiroirs

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 825 x 580 x 650 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni



# RAU.



Numéro d'article: 231088



#### armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 825 x 580 x 650 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x120 mm
- structure en acier
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni
- tablette avec Tablette en bois
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire à tiroirs	surface de face avant	finition peinture époxy
matériau	acier	blocage d'extension	blocage d'extension
hauteur	825 mm	champ d'inscription	oui
largeur	580 mm	verrouillable	oui
profondeur	650 mm	système de fermeture	serrure cylindrique à goupilles
équipement armoire	tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	6 pièce	exécution surface d'appui	Tablette en bois
nombre x hauteur tiroirs	6x120 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
capacité de charge de tiroir	100 kg	surface de plaque	avec huilage verni
glissière tiroir	roulements à rouleaux à escamotage automatique	épaisseur de panneau	25 mm
extension tiroir	90 %	poignée	poignée barre sur toute la largeur
hauteur utile de tiroir (détaillé)	hauteur frontale - 15 mm	livraison	livré monté
largeur utile du tiroir	490 mm	roulant	non
profondeur utile du tiroir	560 mm	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	62 kg
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010		

## Accessoires

231163



Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 490 x 560 mm

## Cela s'adapte aussi ...

158965



balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g

184197



Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir

195726



étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu

217101



cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation

530330



tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes