

Rollcart chariot avec barre de poussée pour fortes charges



force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 1 ridelle (ajourée), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage élastique



Numéro d'article: 402073



Rollcart Chariot avec barre de poussée robuste

Force 1200 kg

chariot avec barre de poussée pour fortes charges

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 285 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1320 x 800 mm
- structure en acier (soudé)
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- plateforme imperméable
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec



freins

- roues avec bandage élastique

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	Chariots à dossier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	1200 kg	pneumatique	élastique
hauteur de charge	285 mm	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	1200 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	Ø de roue	200 mm
surface de plateforme	antidérapant	hauteur	990 mm
exécution de plateforme	imperméable	longueur	1320 mm
rehausses	1 ridelle (ajourée)	largeur	800 mm
emboîtable	non	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	Poids	47 kg
poignée	1 pièce		

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4

158425



plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix !
commande/livraison uniquement avec le produit principal