

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 220 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 125 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



Numéro d'article: 503592

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 220 kg
- avec bandage élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 125 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	178 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	50 mm

charge	220 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	élastique	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	125 mm	portée	46 mm
matériau de jante	aluminium	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	110 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	3,05 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

Accessoires

503609



roue, force 220 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 125 x 50 mm, moyeu longueur x Ø 50 x 20 mm, jante en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés