

KERN

chariots de levage/pesage

force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide

Numéro d'article: 507316



KERN

3 YEARS WARRANTY



KERN Transpalette avec balance

Balance et chariot de levage en un appareil

chariots de levage/pesage


- force 2000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm
- largeur de portée 555 mm
- roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm
- galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm
- hauteur de levage 205 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec laquage en RAL9005 noir foncé
- cadre en acier avec laquage en RAL1028 jaune melon
- structure acierrigide
- avec balance numérique
- balance avec imprimante thermique et affichage LCD
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 206 °

- avec fonction de course rapide
- longueur 1560 mm
- poids 123 kg
- 3 années de garantie






Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	Fonction de levage	fonction de course rapide
type de chariot de levage	chariots de levage/pesage	longueur	1560 mm
charge	2000 kg	braquage	206 °
longueur de fourche	1150 mm	course rapide	oui
largeur dents de fourche	150 mm	fonction de pesage	oui
largeur de portée	555 mm	type de balance	balance numérique
commande de levage	manuel/hydraulique	plage de pesage	0-2000 kg
commande du mécanisme de rouleme	manuel	imprimante incl.	non
hauteur de levage (min.)	85 mm	matériau	acier
hauteur de levage (max.)	205 mm	surface de cadre	laqué
matériau de roulettes pivotantes	caoutchouc	couleur de cadre	jaune melon // RAL1028
matériau galets de fourche	polyuréthane	surface de fourches	laqué
diamètre des roulettes pivotante	190 mm	couleur des fourches	noir foncé // RAL9005
largeur des roulettes pivotantes	40 mm	couleur du timon	noir
Diamètre de galets de fourche	85 mm	garantie	3 années
Largeur de galet de fourche	70 mm	Poids	123 kg
galets de fourche	tandem		

Accessoires

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein