


Moravia protection de profilé

forme trapèze, hauteur x longueur x largeur 40 x 1000 x 80 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, À emboîter

Numéro d'article: 520062



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Profilé d'avertissement et de protection

Protection de profilé

protection de profilé

- convient pour intérieur et extérieur
- forme trapèze
- hauteur x longueur x largeur 40 x 1000 x 80 mm
- en polyuréthane
- en jaune/noir
- À emboîter
- résistance à la température de -40 °C à +90 °C
- selon DIN 4844 et classe de protection incendie UL94HB

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	plage de température	-40 °C à +90 °C
équipement de sécurité	profilé de protection	hauteur	40 mm
type de protection	protection de profilé	longueur	1000 mm
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	largeur	80 mm

forme	trapèze	couleur	jaune/noir
norme	DIN 4844	fixation	À emboîter
coupe-feu	classe de protection incendie UL94HB	unité de commande	pièce
matériau	polyuréthane	Poids	1 kg

Cela s'adapte aussi ...

215547		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
217108		cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame
523816		peinture de marquage au sol, pour appareil de marquage au sol, bombe aérosol, RAL1023 jaune signalisation
527237		support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 2500 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roul.
691499		protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller
991754		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc