

Axelent élément mural pour grille de protection de machine

hauteur x largeur 1900 x 1500 mm,
grille 30 x 50 x 3, en acier avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL9011 noir graphite

Numéro d'article: 530370



Axelent Panneau pour protection grillagée de machines



élément mural pour grille de protection de machine

- hauteur x largeur 1900 x 1500 mm
- grille 30 x 50 x 3
- montage et démontage simples grâce à la fonction clic
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9011 noir graphite
- selon la directive machines 2006/42/CE

Détails techniques




| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | épaisseur du fil | 3 mm |
| équipement de sécurité | grille de protection de machine | fonction cloison démontable | montage et démontage simples grâce à la fonction |

| | | | |
|---------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| | | | clic |
| élément de grillage | élément mural | matériau | acier |
| largeur | 1500 mm | surface | finition peinture époxy |
| hauteur | 1900 mm | couleur | noir graphite // RAL9011 |
| hauteur de maille | 30 mm | norme | directive machines 2006/42/CE |
| largeur de maille | 50 mm | Poids | 12,32 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 530371 |  | pack de montage porte battante pour grille de protection de machine, note de commande : au moins 1 élément mural et 2 montants de sol sont nécessaires avec le pack de montage. à commander séparément, hauteur x largeur 2300 x 1500 mm, grille 30 x 50 x 3, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9011 noir graphite |
| 530372 |  | pack de montage porte à double battant pour grille de protection de machine, note de commande : au moins 1 élément mural et 2 montants de sol sont nécessaires avec le pack de montage. à commander séparément, hauteur x largeur 2000 x 3000 mm, grille 30 x 50 x 3, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9011 noir graphite |
| 530458 |  | verrouillage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 530567 |  | support pour grille de protection de machine, hauteur 2000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1018 jaune zinc |
| 530651 |  | pack de montage porte coulissante double pour grille de protection de machine, note de commande : au moins 1 élément mural et 2 montants de sol sont nécessaires avec le pack de montage. à commander séparément, hauteur x largeur 2300 x 2900 mm, grille 30 x 50 x 3, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9011 noir graphite |
| 530652 |  | pack de montage porte coulissante double pour grille de protection de machine, note de commande : au moins 1 élément mural et 2 montants de sol sont nécessaires avec le pack de montage. à commander séparément, hauteur x largeur 2300 x 5900 mm, grille 30 x 50 x 3, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9011 noir graphite |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 144768 |  | chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 210871 |  | table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang |