



Vakuumsauger VASB-15-1/8-PUR-B

Teilenummer: 1395671

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	5,6 mm
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	15 mm
Sauger-Volumen	0,83 cm ³
Wirksamer Saugdurchmesser	12,4 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	8,5 N
Produktgewicht	11 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/8
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR