

Tiefkühlschrank TK 311 silver

Tiefkühlschrank mit Edelstahltür und grau lackierten Seitenteilen aus Stahlblech. Der Tiefkühlagerschrank verfügt über 7 transparenten Schubladen, davon 1 Bigbox. In der oberen Frontblende sind die manuelle Temperaturregeleinheit und die Kontrollleuchten, gelb für Schnellgefrier-Vorgang, grün Betriebsanzeige und rot für die Warnung bei Unterschreitung der Temperatur eingebaut. Für die leichtere Tauwasserentsorgung ist in der Front einen Tauwasserablaufstutzen integriert. Der Tiefkühlschrank besitzt vorne 2 höhenverstellbare Füße und 2 Rollen hinten. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 9190327
GTIN: 4059395045796



Produktvorteile:

- Volltür-Tiefkühlschrank
- Volltür in Edelstahlausführung
- Seitenwände Stahlblech grau lackiert
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Betriebskontrollleuchte
- Warnanzeige bei Temperaturabweichung
- 7 feststehende Verdampferplatten
- 7 transparente Schubladen, davon eine Bigbox
- Kontrollleuchte für Schnellgefrieren (kein Schockkühler)
- Kontrollleuchte für Temperaturwarnung
- 7 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 7 niedrigste Temperatur
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:


Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	TK 311
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	1630 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1

Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,14 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	65 kg
Serienzubehör	7 transparente Schubladen, davon eine Bigbox
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB
Höchste Umgebungstemperatur	43 °C
Nutzzinhalte Tiefkühlung	232 l
4 Sterne Gefrierfach	Ja
Gefrierkapazität	12 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung	15 Std
Energieverbrauch im Jahr	210 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	100
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)
EPREL Registrierungsnummer	1464468
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de