

RÖHM Drehbacken DB 200 mm 4-Backen



RÖHM 110078

Drehbacken DB; Ausführung: gehärtet, nach innen abgestuft; Satz = 4 Stück; Ausschleifen im Futter nötig um genauen Rundlauf zu erreichen

Für Futter-Ø:	200 Millimeter
A:	69 Millimeter
B x C:	20x53,5 Millimeter
Marke:	RÖHM